

optidos

Wasser. Genau wie
Sie es benötigen.



optidos-Wassermischgerät WMG

Wassermischgerät WMG-3X-E

Mit Edelstahlverrohrung, eingebaut im Edelstahlgehäuse.

optidos-WMG-3X-E



Perfekt dosiertes und temperiertes Wasser ist ein wichtiger Baustein für eine permanent gleichbleibende Qualität ihrer Backerzeugnisse.



Das WMG-3X-E ist vielseitig nutzbar:

Als Stand-Alone-Lösung mit eigenem Touch-panel, mit PROFINET®-Anschluss oder voll kompatibel zu unseren optidos-Systemen.

Unser Wassermischgerät kann z.B. mit einem optidos-PC verbunden werden und kümmert sich um die automatische Dosierung über die Rezeptur. Wassermenge und Solltemperatur können so optimal gesteuert werden. Natürlich ist auch eine manuelle Wasserdosierung über den Semibetrieb möglich.

Das optidos-WMG-3X-E hat eine 3-fach Wasserleitung für den Anschluss von Eis-, Normal, und Heißwasser, die eine hohe Dosierleistung ermöglicht. Jeder Anschluss hat einen eigenen Wasserzähler.

The logo for 'optidos' is displayed in a dark blue rounded rectangle. The word 'optidos' is written in a white, lowercase, sans-serif font with a red outline.

Wasserdosierung mit hoher Temperatur- und Dosiergenauigkeit

Alle Wasserleitungen sind aus Edelstahl und komplett isoliert. Beim Anschluss von Eis- und Heißwasser über eine Zirkulationsleitung (mit konstantem Druck und Wassertemperatur) entstehen keine Wasserverluste, da kein Vorlauf benötigt wird. Durch die aktivierbare Vorspülfunktion ist das Gerät auch ohne Zirkulationsleitungen einsetzbar.

Sowohl bei Neuanschaffungen, als auch bei Modernisierung bestehender Anlagen übernehmen wir die Planung gerne für Sie.

Ihr Ansprechpartner:
Jürgen Bornträger
Tel. 07193 9514-0

A red starburst graphic with a scalloped edge, containing white text.

**Jetzt
beraten
lassen und
profitieren!**

Eckdaten

- Dosiermengenbereich:
5 Ltr. bis 999,9 Ltr.
- Dosiergenauigkeit ab 5 Ltr.:
+/- 0,1Ltr.
- Temperatur-Regelungsbereich:
+1°C bis +70°C
- Temperaturgenauigkeit
ab 5 Ltr.: +/- 2°C
- Wasserdurchlauf bei 3bar
Fließdruck: ca. 50 Ltr./min
- Steuerung über optidos-Rezeptur
oder manuell über Semi-Betrieb
- Mit oder ohne Zirkulations-
leitungen einsetzbar
- Edelstahlgehäuse (B x H x T):
600 x 650 x 160 mm

Borntraeger GmbH
Steuerungstechnik

Gartenstraße 27
71560 Sulzbach / Murr

Tel. 07193 9514-0
Fax 07193 9514-10

info@borntraeger-gmbh.de
www.optidos-system.de

